



MEJORA LA POSICIÓN DE LOS PACIENTES Y SU RECUPERACIÓN

La posición de silla cardíaca es fundamental para los pacientes con problemas cardíacos y respiratorios ya que ayuda a incrementar su ritmo de recuperación. El personal médico puede sentar al paciente en nuestras nuevas camas con sólo presionar un botón, puesto que las **MAJESTIC** incorporan un sistema de posicionamiento automático.



ERGONOMÍA DE LA POSICIÓN: DOBLE AUTO-REGRESIÓN

La doble regresión de la cama **MAJESTIC** permite ajustar los movimientos de la sección del respaldo (11 cm) y la pelvica (7 cm) reduciendo al mínimo la fricción.



Barandillas con mandos de control integrados para el uso del paciente y enfermería.

POSICIONAMIENTO Y CONFORT



**Mando satélite**  
Pictogramas claros para pacientes y para el personal médico, con dibujos en consola.

**Panel de control de enfermería**  
Consola para uso exclusivo del personal médico; permite activar y cancelar las distintas funciones de la cama. Además incorpora determinadas funciones preprogramadas (Trendelemburg, CPR, silla cardíaca y posición de reconocimiento), con solo pulsar una tecla



**Mando de control**  
El mando incluye dos funciones para colocar la cama en posición de silla cardíaca y de puesta a cero.

FACILIDAD DE LIMPIEZA

Nuestros productos de alta calidad, reducen el tiempo de limpieza hasta en un 30%. Las superficies lisas y sus paneles extraíbles permiten una limpieza y descontaminación fácil y rápida.



Sistema de freno centralizado

ALARMA DEL PEDAL DE FRENO


Cuando la cama está conectada esta alarma avisa si el sistema de freno está activado. El pedal bilateral de altura regulable permite ajustar la altura para reducir el riesgo de lesiones. Para un mayor nivel de seguridad, el pedal se desactiva de forma automática cuando deja de ser utilizado.



Pedal de control

FACILIDAD DE MOVIMIENTO

La quinta rueda facilita el giro de la cama y reduce el esfuerzo necesario para desplazarla.



Cama MAJESTIC

Seguridad y funcionalidad en una cama pensada para todos

EQUIPAMIENTO BÁSICO


1. Cama totalmente eléctrica con sistema de columnas.
2. Carga máxima permitida: 230 Kg.
3. Somier compuesto de cuatro módulos independientes de ABS.
4. Extensión de lecho integrada (+15cm).
5. Mando de control de paciente.
6. Panel de control de enfermería.
7. Botón de seguridad GO.
8. Autocontour (11 cm respaldo / 7 cm pelvis).
9. Batería de larga duración recargable.
10. Ruedas de 150 mm de diámetro carenadas.
11. Paragolpes de protección.
12. Carenado inferior en ABS.
13. Cuatro soportes para barra portasueros e incorporador.
14. Soporte enrolla-cable.
15. Topes de colchón.
16. Sistema central de frenado.
17. Rueda direccional.
18. Indicador de ángulo del respaldo y TR/ATR.
19. Porta-accesorios bilateral.
20. 8 enganches para correas de inmovilización.

ACESORIOS

1. Soporte bolsa de orina (REF. CHA20).
2. Incorporador (REF. CHA17).
3. Palo de gotero (REF CHA15).

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

1. Cabecero fijo a la base (REF. CHV65).
2. Barandillas abatibles metálicas (REF. CHV50).
3. Barandillas laterales partidas en ABS (REF. CHV53).
4. Barandillas laterales partidas con controles (REF. CHV84).
5. Pedal bilateral de altura variable con función de bloqueo (REF. CHV83).
6. Quinta rueda (REF. CHV 24).
7. Alarma de freno activado / desactivado (REF. CHA30).
8. Luz de posición (REF. CHA28).
9. Mando satélite (REF. CHV81).
10. Soporte rayos X (REF. CHV26).



Cabecero fijo a la base

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Alimentación eléctrica                | 230/110V 50/60Hz |
| Consumo máximo                        | 1.6A, 370 Volt.  |
| Indicador de protección               | IP 66            |
| Clase de protección                   | Clase I          |
| Grado de protección frente a descarga | Tipo B           |

DATOS TÉCNICOS

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Dimensión externa                 | 215 x 96 cm. |
| Dimensión superficie de paciente  | 208 x 87 cm. |
| Elevación de altura               | 43 - 83 cm.  |
| Inclinación de plano de tronco    | 70°          |
| Inclinación de plano de piernas   | 45°          |
| Autoregresión de plano de tronco  | 11 cm.       |
| Autoregresión de plano de piernas | 7 cm.        |
| Trendelemburg / antitrendelemburg | + - 16°      |
| Peso de la cama sin accesorios    | 150 kg.      |
| Carga máxima de la cama           | 230 kg.      |
| Extensión del lecho               | + - 15 cm.   |



www.medical-iberica.com

Lanzahita, 6 - Pol. Ind. Albarreja - 28946 Fuenlabrada, Madrid (Spain) - T. 91 208 94 00 - F. 91 208 94 01

NOTA: Las medidas y características de los productos presentados pueden ser modificadas sin previo aviso.



Mobiliario Clínico  
Cama MAJESTIC



# Cama MAJESTIC

Seguridad y funcionalidad en una cama pensada para todos

La cama MAJESTIC ha sido desarrollada para alcanzar las más altas exigencias que existen dentro del ámbito hospitalario universal.




- Disminuye el esfuerzo físico necesario para mover a los pacientes.
- Contribuye a la mejoría de las úlceras por presión.
- Innovador concepto de barandillas laterales que cubren el 100% del lecho.
- Con los nuevos sistemas de la cama MAJESTIC adelantamos los procesos de mejora del paciente gracias a su avanzado diseño ergonómico que aumenta su autonomía y movilidad.
- Su diseño abierto facilita su descontaminación y desinfección.

## REQUISITOS DE LA NUEVA NORMATIVA DE SEGURIDAD

Según la normativa EN 60 601-2-52 de camas eléctricas las barandillas deben garantizar la reducción del riesgo de atrapamiento de la cabeza, cuello o extremidades para evitar posibles accidentes fatales para el paciente.

Las cuatro barandillas partidas permiten tener un acceso individual sobre el paciente.

## BARANDILLAS



- 1 Barandillas abatibles metálicas.
- 2 Barandillas laterales partidas con controles incorporados
- 3 Barandillas laterales partidas sin controles incorporados

