

MEJORA LA POSICIÓN DE LOS PACIENTES Y SU RECUPERACIÓN

La posición de silla cardíaca es fundamental para los pacientes con problemas cardíacos y respiratorios ya que ayuda a incrementar su ritmo de recuperación. El personal médico puede sentar al paciente en nuestra cama con sólo presionar la palanca, que acciona el pistón del gas.



Altura mínima: 20,5 cm.



Altura máxima: 77 cm.

Cama MEDI-LOW

Confort y cuidados individuales gracias a sus numerosas funciones

EQUIPAMIENTO BÁSICO

- 1. Cama totalmente eléctrica con sistema de compases.
- 2. Carga máxima permitida: 230 Kg
- 3. Somier compuesto de cuatro módulos independientes de ABS.
- 4. Mando de control de paciente.
- 5. Panel de control de enfermería.
- 6. Autocontour (11 cm respaldo / 7 cm pelvis).
- 7. Ruedas de diámetro de 75mm escamoteables.
- 8. Cuatro soportes para barra porta sueros e incorporador.
- 9. Soporte enrolla-cable.
- 10. Topes de colchón.
- 11. Sistema central de frenado.
- 12. Porta-accesorios bilateral.
- 13. 8 enganches para correas de inmovilización.

ACCESORIOS

- 1. Soporte bolsa de orina (REF. CHA20).
- 2. Incorporador (REF. CHA17).
- 3. Palo de gotero (REF CHA15).

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- 1. Barandillas abatibles metálicas (REF. CHV50).
- 2. Barandillas laterales en haya vaporizada (REF. CHV53).
- 3. Cabecero/piecero en haya vaporizada (REF. CHV56BG/CG).
- 4. Cabecero/piecero melamina (REF. CHV56B/C).
- 5. Batería de larga duración recargable.
- 6. Batería de emergencia (REF. 566).

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS


|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Alimentación eléctrica                | 230/110V 50/60Hz |
| Consumo máximo                        | 1.6A, 370 Volt.  |
| Indicador de protección               | IP 66            |
| Clase de protección                   | Clase II         |
| Grado de protección frente a descarga | Tipo B           |

DATOS TÉCNICOS

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Dimensión externa                 | 206 x 104 cm. |
| Dimensión superficie de paciente  | 200 x 90 cm.  |
| Elevación de altura               | 20,5 - 77 cm. |
| Inclinación de plano de tronco    | 70°           |
| Inclinación de plano de piernas   | 45°           |
| Autoregresión de plano de tronco  | 11 cm.        |
| Trendelemburg / antitrendelemburg | + - 16°       |
| Peso de la cama sin accesorios    | 150 kg.       |
| Carga máxima de la cama           | 230 kg.       |

ERGONOMÍA DE LA POSICIÓN: DOBLE AUTO-REGRESIÓN

La auto-regresión de la cama **MEDI-LOW** permite ajustar el movimiento de la sección del respaldo hasta 11 cm reduciendo al mínimo la fricción.



POSICIONAMIENTO Y CONFORT



**Panel de control de enfermería**  
Consola para uso exclusivo del personal médico; permite activar y cancelar las distintas funciones de la cama.



**Mando de control**  
El mando incluye dos funciones para colocar la cama en posición de silla cardíaca y de puesta a cero.

FACILIDAD DE LIMPIEZA

Nuestros productos de alta calidad, reducen el tiempo de limpieza hasta en un 30%. Las superficies lisas y sus paneles extraíbles permiten una limpieza y descontaminación fácil y rápida.



www.medical-iberica.com

Lanzahita, 6 - Pol. Ind. Albarreja - 28946 Fuenlabrada, Madrid (Spain) - T. 91 208 94 00 - F. 91 208 94 01

NOTA: Las medidas y características de los productos presentados pueden ser modificadas sin previo aviso.

Mobiliario Clínico  
Cama MEDI-LOW



# Cama MEDI-LOW

Confort y cuidados individuales gracias a sus numerosas funciones

La cama MEDI-LOW ha sido creada para buscar un entorno más agradable, dentro del ámbito asistencial.



- Disminuye el esfuerzo físico necesario para mover a los pacientes.
- Contribuye a la mejoría de las úlceras por presión.
- Innovador concepto de barandillas laterales que cubren el 100% del lecho según norma EN 60601-2-52
- Con los nuevos sistemas de la cama MEDI-LOW adelantamos los procesos de mejora del paciente gracias a su avanzado diseño ergonómico que aumenta su autonomía y movilidad.

## REQUISITOS DE LA NUEVA NORMATIVA DE SEGURIDAD

Según la normativa EN 60 601-2-52 de camas eléctricas las barandillas deben garantizar la reducción del riesgo de atrapamiento de la cabeza, cuello o extremidades para evitar posibles accidentes fatales para el paciente.

## OPCIÓN BARANDILLA ABATIBLE



Panel de cabecero y piecero ergonómicos que facilitan el manejo de la cama. El material utilizado cumple los requisitos de higiene y mantenimiento, realizado en haya vaporizada.



o Movimiento trendelemburg +- 16°



o Movimiento antitrendelemburg +- 16°

Barandillas laterales TOTAL PROTECT: ofrecen una protección perfecta frente a las caídas. Según normativa EN 60 601-2-52. Realizadas en haya vaporizada.

4 secciones en ABS fácilmente extraíbles.

Soporte porta-accesorios bilateral.

Soporte fijación del paciente.

Piecero y cabecero realizado en haya vaporizada.

Sistema de freno centralizado mediante ruedas de goma retráctil.