

CARACTERÍSTICAS

- El sistema NIM puede emplearse como **sistema de llamada a enfermería** para poder efectuar llamadas desde el baño o la habitación de un paciente a enfermería. El sistema se puede configurar de diversos modos, lo que le confiere una gran flexibilidad. Es posible conectarlo a un PC para revisar el historial de llamadas
- El sistema NIM brinda una **comunicación fiable** tanto en condiciones difíciles como en entornos especialmente ruidosos. Permite la apertura de puertas en diversas aplicaciones de edificios de índole comercial
- Llamada a todos y llamada grupal
- Gran potencia de sonido
- Gran variedad de estaciones secundarias
- Registro de llamadas
- Capacidad para 20 o 40 llamadas



NIM-20B
Estación principal,
20 llamadas



NIM-40B
Estación principal,
40 llamadas



NI-SOFT
Software para el registro de llamadas
Accesorio: cable RS-232



IS-PU-S
Fuente de alimentación



NI-BA
Estación secundaria,
montaje en superficie



NI-JA
Estación secundaria,
montaje empotrado




NI-LB
Altavoz de techo



NI-SB
Micrófono de techo

DIMENSIONES (mm)




ESPECIFICACIONES

Alimentación	48 V CC (proporcionados por la fuente de alimentación)
Comunicación	Auricular: comunicación activada por voz Sin auricular: pulsar para hablar (PTT)

Para PC para NI-SOFT

Sistema operativo	Windows 7 Service Pack 1 / Home Premium / Professional / Ultimate (32/64-bit), Windows 8.1 / Pro (32/64-bit)
Procesador	3 GHz o superior
Memoria del sistema (RAM)	2 GB o más
Disco duro	100 MB o más (durante la instalación, se requiere más espacio)
Requisitos	<ul style="list-style-type: none"> • Puerto RS232C en el PC o en una placa integrada • Lector de CD-R • PC operativo las 24 horas del día • Pantalla: 1.024 x 768 (ancho x alto) o más, 16 bits de color o más • Tipo de letra: Arial • Tiempo de ejecución: Microsoft.NET Framework 4.5

CABLEADO



Disponibilidad:
abril de 2016

1
Central

40
Secundarios

NIR-8
Botón de llamada portátil

NIR-1
Toma de pared para NIR-8

NIR-MB
Toma de pared con micrófono para NIR-8

NIR-7BS
Toma de pared con bloqueo para llamada para NIR-8

NIR-6
Botón de llamada

NI-RC
Estación secundaria portátil para cabecero de cama

NIR-HP
Toma de pared para NI-RC

NIR-HPF
Toma de pared con soporte para NI-RC

NIR-7W
Botón de llamada para baño

NIR-7HW
Botón de llamada para baño con cordón

NIR-4
Luz para pasillo, cama sencilla

NIR-4S
Luz para pasillo, varias camas

NIR-2
Botón de restablecimiento de llamada

NIR-4BZ
Luz para pasillo con indicador sonoro

NIR-42
Luz para pasillo con botón de restablecimiento

NIR-31
Luz para pasillo con placa identificativa, 1 nombre

NIR-32
Luz para pasillo con placa identificativa, 2 nombres

NIR-34
Luz para pasillo con placa identificativa, 4 nombres

DIMENSIONES (mm)

