



www.tecnimetalsa.es

info@tecnimetalsa.com

CATALOGO DE PRODUCTOS PARA ENVASES DE COMIDA



Ajuste y configuración de cerradoras



Como funciona?

- 1. El mecánico inserta el Clearance Gauge en la cerradora durante la parada.
- Así el mecánico puede ver los perfiles del mandril y la rulina y el espacio entre ellos.
- 3. El mecánico ajusta la posición de la rulina según se necesite.
- 4. Todas las rulinas se ajustan idénticamente con lo que los cierres serán iguales!
- 5. El mecánico puede detectar cualquier problema fácilmente tanto en la cerradora, rodamientos, mandril o rulina antes de que afecten a ala producción.

THE CLEARANCE GAUGE

Características

- Control de 1ª y 2ª operación de cierre en cerradoras desde 202 a 603.
- Rápido y fácil de usar.
- Cualquiera puede aprender a usarlo con muy poco entrenamiento!
- Reduce los tiempos de parada de las cerradoras!
- Localiza fácilmente los problemas hard to spot!
- Reduce variaciones de los cierres.
- Más información aquí: <u>Clearance</u>

Hasta 4x mas rápido que con configuración

con galgas.

retula.

#43 Psi Currel retula.

Beaut 179 Date 1003/2007
Ingle was entracted 301 Inch. Clearance-0 007 Inch.

Report 179 Date 1003/2007
Inches 20 003 Inch. Clearance-0 007 Inch.

Report 179 Date 1003/2007
Inches 20 003 Inch. Clearance-0 007 Inch.

Report 179 Date 1003/2007
Inches 20 003 Inch. Clearance-0 004 Inch.


Report 179 Date 1003/2007
Inches 20 003 Inch. Clearance-0 004 Inch.

Report 179 Date 1003/2007
Inches 20 003 Inch. Clearance-0 004 Inch.

Clearance Gauge en cerradora

Comparativa de cerradora de 1ª operación

© Copyright 2018, TECNIMETAL




SEAMETAL HD

Características

- El proyector mas popular del mercado (mas de 700 clientes)!
- Cortadoras de todos los tamaños y presupuestos
- Medidas automáticas de todos los parámetros del cierre en menos de 1 segundo.
- Nuevo: Óptica de alta definición (HD)!
- Informes visuales , estadísticas e imágenes desde cualquier lugar de la fabrica.
- Envío de alertas automáticas a los supervisores cuando un cierre defectuoso es detectado.
- Nuevo: conforme a FDA 21 CFR 11!
- Mas información en: <u>SEAMetal</u>



Cerradora automática con reductor de ruido




SEAM STRIPPER

- Desmontaje del cierre.
- Nuevo modelo rediseñado!
- Seguro y fácil de usar!
- Funciona con todo tipo de tamaños.

tamaños. Sin necesidad de reemplazar la cabeza de corte para tamaños diferentes de envase. Ahorro de tiempo y dinero! Múltiples características de seguridad. Software SEAMetal para ver, medir y evaluar arrugas!



Nuevo: Monitorización global en directo



Monitorización en tiempo real que conecta con las estaciones SEAMetal y muestra la situación de la línea en cualquier equipo de la fabrica!



cubeta

Medidor de

alturas